


MODELO STANDARD 11 — Carretel com Armário

Montagem ENCASTRADA ou SALIENTE



MODELO STANDARD 11

• Inclui: Carretel 10-20 ou 10-25 equipado com válvula macho esférico 1" com manómetro, mola em espiral e ponta de alimentação.

O carretel é suportado em braço basculante ou fixo na porta.

O carretel pode ser facilmente removido do armário para facilitar a montagem.

Abertura da porta em 180°.



Nota: O mesmo armário é utilizado para a montagem saliente ou encastrada.

O aro de remate é encomendado em separado.

Modelo	Comp. Mangueira (m) com Ø de 25 mm	Dimensões (mm)		Referência
		H x L x P		
STANDARD	20	650 x 650 x 260		11BPC6-20
STANDARD	25	650 x 650 x 260		11BPC6-25
STANDARD	20	700 x 700 x 260		11BPC7-20
STANDARD	25	700 x 700 x 260		11BPC7-25
STANDARD	20	650x 650 x 260		11FPC6-20
STANDARD	25	650 x 650 x 260		11FPC6-25
STANDARD	20	700x 700 x 260		11FPC7-20
STANDARD	25	700 x 700 x 260		11FPC7-25
Aro de remate com 25 mm		650 x 650		20.6A11
Aro de remate com 25 mm		700 x 700		20.7A11

Legenda: B – Basculante F – Fixo Porta

ENCOMENDAS DEVEM SER REALIZADAS PELA REFERÊNCIA

Características do CARRETEL

- DISCOS LATERAIS EM AÇO, PINTURA EPOXICA RAL 3000
- VÁLVULA DE ABERTURA RÁPIDA 1" MANUAL COM MANÓMETRO
- AGULHETA EM TRÊS POSIÇÕES: JACTO, NEVOEI-RO E FECHADO
- MANGUEIRA ANTI-ABRASIVA, ANTI-ESTÁTICA E SEMI-RÍGIDA, SEGUNDO NORMA EN 694
- PEÇAS CENTRAIS EM BRONZE

Características do ARMÁRIO

- ARMÁRIO EM CHAPA DE AÇO ZINCOR DE 1,00 mm
- ARMÁRIO ACABADO A PINTURA EPÓXICA RAL 3000
- FECHO PREVITOP COM MANÍPULO PARA ABERTURA
- SINAL NA PORTA DE ACORDO COM A DIRECTIVA DO CONCELHO 92/58/EEC
- INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

CARRETEL TESTADO E APROVADO, COM MARCAÇÃO CE, CONFORME NORMA EN671-1
CE N.º 1328-CPD-0149

OPÇÕES


Cor do armário

RAL _____
(cor à escolha)

Acessórios

Porta com vidro
 Porta exterior

Armário em Inox A _____
 Aro de remate para encastrar



previtop®

www.previtop.pt | geral@previtop.pt