

## AIR'PRO P70C95H

Meia-máscara reutilizável ABE1P3

### Vantagens

- Retém 99,95% das partículas de poeira (de diâmetro médio de 0,3 micrones)
- Compacto, leve e confortável
- Tecnologia de filtro exclusiva e patenteada: extrema facilidade de inspiração

### Utilização

- Proteção ABE1 contra gases e vapores excepto o amoníaco (vapores orgânicos e inorgânicos, gases ácidos)
- Proteção P3 contra partículas muito tóxicas e aerossóis sólidos e/ou líquidos tóxicos: partículas de crómio, cobalto, chumbo, cádmio, madeira dura (carvalho, faia), amianto (baixa concentração), sílica, granito, fibras cerâmicas, legionela (curta duração)

### Acondicionamento

Unidade de venda: peça

- Caixa de 10 máscaras

Tamanho	Código
M/L	68 864 631
S/M	68 864 658

Acessórios	Código
Filtros de substituição para máscara ABE1P3	68 864 666 P70YVDY

Disponível em várias versões

Modelo	Código
P3	63 084 077
A2P3	63 084 107
ABEK1P3	63 084 123
P3 com óculos-máscara integrados AIRPRO INTEGRA P3	63 084 158
A2P3 com óculos-máscara integrados AIRPRO INTEGRA A2P3	65 774 658
ABEK1P3 com óculos-máscara inte- grados AIRPRO INTEGRA ABEK1P3	65 774 674
ABE1P3 com óculos-máscara integra- dos AIRPRO INTEGRA ABE1P3	68 866 162
P3 fumos de soldadura	66 469 166



### Descrição

- Meia-máscara reutilizável ABE1P3 compacta, leve e confortável
- Adapta-se à forma do rosto
- Sistema de difusão do fluxo de ar no interior do filtro para uma utilização completa do carvão ativado
- Conforto respiratório excepcional:
  - Tecnologia patenteada de encapsulamento em forma de acordeão que permite ampliar a área de filtração
  - O material sintético HESPA® funciona por filtração mecânica, mais confortável que a filtração eletrostática de máscaras descartáveis
  - Grande válvula de expiração em posição central para a evacuação eficaz do CO2 e do calor
- Design compacto adequado para o uso de óculos
- Fornecido com filtros substituíveis integrados
- Peso: 270 g

### Materiais:

- Máscara:
  - TPE de qualidade médica em conformidade com a norma ISO 10993-10: 2010 para irritações
  - Corpo da máscara: sem látex nem silicone, inodoro
  - Válvula de nylon, Inspiração/Expiração diafragma de silicone
  - Fita elástica ajustável de 4 pontos na cabeça e pescoço com almofada de conforto em TPE
- Filtros:
  - Carvão ativado na estrutura em ABS
  - Filtros de partículas:
    - Dispositivo filtrante sintético do tipo HESPA® média com um inserto em TPE moldado e encapsulável
    - Os filtros de partículas são integrados no elemento de carbono
    - Vida útil: 3 anos

### Normas

- Meia-Máscara em conformidade com a norma EN 140: 1998
- Filtros em conformidade com a norma EN 14387: 2004 + A1: 2008 ABE1P3 RD